

Ассортимент продукции

Пищеводные стенты

HANAROSTENT®
Цервикальный, шейный стент (ССС)



1* Мин. размер 2* Макс. размер		Размер стента (мм)			Доставочное устройство	
		Диаметр	Раб. длина*	Общ.длина*	Длина (мм)	Диаметр (мм/Fr)
1*	ЕСР18060-Х070	24-18-26	32~142*	60~170*	700	6/18
2*	ЕСР18170-Х070					
1*	ЕСР20060-Х070	26-20-28	32~142*	60~170*	700	6/18
2*	ЕСР20170-Х070					

*Наличие размеров по длине от 6 до 17 см с шагом 1 см

HANAROSTENT®
Асимметричный шейный стент (ССС)



1* Мин. размер 2* Макс. размер		Размер стента (мм)			Доставочное устройство	
		Диаметр	Раб. длина*	Общ.длина*	Длина (мм)	Диаметр (мм/Fr)
1*	ЕСН18060-Х070	24-18-24	30~140*	60~170*	700	6/18
2*	ЕСН18170-Х070					
1*	ЕСН20060-Х070	26-20-26	30~140*	60~170*	700	6/18
2*	ЕСН20170-Х070					
1*	ЕСН24060-Х070	30-24-30	30~140*	60~170*	700	8/24
2*	ЕСН24170-Х070					

*Наличие размеров по длине от 6 до 17 см с шагом 1 см


HANAROSTENT®
Пищеводный стент (ССС)



1* Мин. размер 2* Макс. размер		Размер стента (мм)			Доставочное устройство	
		Диаметр	Раб. длина*	Общ.длина*	Длина (мм)	Диаметр (мм/Fr)
1*	НЕС-18-060-070	24-18-24	20~130*	60~170*	700	6/18
2*	НЕС-18-170-070					
1*	НЕС-20-060-070	26-20-26	20~130*	60~170*	700	6/18
2*	НЕС-20-170-070					
1*	НЕС-22-060-070	28-22-28	20~130*	60~170*	700	8/24
2*	НЕС-22-170-070					

*Наличие размеров по длине от 6 до 17 см с шагом 1 см

HANAROSTENT®
Пищеводный стент (ССС)



1* Мин. размер 2* Макс. размер		Размер стента (мм)			Доставочное устройство	
		Диаметр	Раб. длина*	Общ.длина*	Длина (мм)	Диаметр (мм/Fr)
1*	НЕСВ-18-060-070	24-18-24	20~130*	60~170*	700	8/24
2*	НЕСВ-18-170-070					
1*	НЕСВ-22-060-070	28-22-28	20~130*	60~170*	700	8/24
2*	НЕСВ-22-170-070					

*Наличие размеров по длине от 6 до 17 см с шагом 1 см

CHOOSTENT®
Цервикальный, шейный стент (ССС)



1* Мин. размер 2* Макс. размер		Размер стента (мм)			Доставочное устройство	
		Диаметр	Раб. длина*	Общ.длина*	Длина (мм)	Диаметр (мм/Fr)
1*	НЕСС-18-060-070	24-18-26	32~142*	60~170*	700	6/18
2*	НЕСС-18-170-070					

*Наличие размеров по длине от 6 до 17 см с шагом 1 см

CHOOSTENT®
Асимметричный шейный стент (ССС)



1* Мин. размер 2* Макс. размер		Размер стента (мм)			Доставочное устройство	
		Диаметр	Раб. длина*	Общ.длина*	Длина (мм)	Диаметр (мм/Fr)
1*	НЕСА-18-060-070	24-18-24	30~140*	60~170*	700	6/18
2*	НЕСА-18-170-070					
1*	НЕСА-24-060-070	30-24-30	30~140*	60~170*	700	8/24
2*	НЕСА-24-170-070					

*Наличие размеров по длине от 6 до 17 см с шагом 1 см

CHOOSTENT®
Пищеводный стент (ССС)



1* Мин. размер 2* Макс. размер		Размер стента (мм)			Доставочное устройство	
		Диаметр	Раб. длина*	Общ.длина*	Длина (мм)	Диаметр (мм/Fr)
1*	НЕС-18-060-070	24-18-24	20~130*	60~170*	700	6/18
2*	НЕС-18-170-070					
1*	НЕС-20-060-070	26-20-26	20~130*	60~170*	700	6/18
2*	НЕС-20-170-070					
1*	НЕС-22-060-070	28-22-28	20~130*	60~170*	700	8/24
2*	НЕС-22-170-070					

*Наличие размеров по длине от 6 до 17 см с шагом 1 см

CHOOSTENT®
Пищеводный стент (ССС)




1* Мин. размер 2* Макс. размер		Размер стента (мм)			Доставочное устройство	
		Диаметр	Раб. длина*	Общ.длина*	Длина (мм)	Диаметр (мм/Fr)
1*	НЕВ-18-060-070	24-18-24	20~130*	60~170*	700	8/24
2*	НЕВ-18-170-070					
1*	НЕВ-22-060-070	28-22-28	20~130*	60~170*	700	8/24
2*	НЕВ-22-170-070					

*Наличие размеров по длине от 6 до 17 см с шагом 1 см

CHOOSTENT®

Цервикальный, шейный стент (CCC)




1* Мин.размер 2* Макс.размер	Размер стента (мм)				Доставочное устройство
	Диаметр	Раб.длина*	Общ.длина*	Длина (мм)	
1* NESCT-18-060-070 2* NESCT-18-170-070	24-18-26	32~142*	60~170*	700	8/24

*Наличие размеров по длине от 6 до 17 см с шагом 1 см

CHOOSTENT®

Пищеводный стент (CCN)



1* Мин.размер 2* Макс.размер	Размер стента (мм)				Доставочное устройство
	Диаметр	Раб.длина*	Общ.длина*	Длина (мм)	
1* HEVT-18-060-070 2* HEVT-18-170-070	24-18-24	20~130*	60~170*	700	8/24
1* HEVT-22-060-070 2* HEVT-22-170-070	28-22-28	20~130*	60~170*	700	8/24

*Наличие размеров по длине от 6 до 17 см с шагом 1 см

HANAROSTENT®

Пищеводный стент (CCC)




1* Мин.размер 2* Макс.размер	Размер стента (мм)				Доставочное устройство
	Диаметр	Раб.длина*	Общ.длина*	Длина (мм)	
1* NES-28-060-070 2* NES-28-150-070	34-28-34	20~110*	60~150*	700	8/24

*Наличие размеров по длине от 6 до 17 см с шагом 1 см

HANAROSTENT®

Пищеводный стент (CCN)



1* Мин.размер 2* Макс.размер	Размер стента (мм)				Доставочное устройство
	Диаметр	Раб.длина*	Общ.длина*	Длина (мм)	
1* EPV-18-060-070 2* EPV-18-170-070	24-18-24	20~130*	60~170*	700	8/24
1* EPV-22-060-070 2* EPV-22-170-070	28-22-28	20~130*	60~170*	700	8/24

*Наличие размеров по длине от 6 до 17 см с шагом 1 см

HANAROSTENT®

Пищеводный стент (NCN)




1* Мин.размер 2* Макс.размер	Размер стента (мм)				Доставочное устройство
	Диаметр	Раб.длина*	Общ.длина*	Длина (мм)	
1* EPB18060-X070 2* EPB18170-X070	24-18-24	20~130*	60~170*	700	6/18
1* EPB22060-Z070 2* EPB22170-Z070	28-22-28	20~130*	60~170*	700	8/24

*Наличие размеров по длине от 6 до 17 см с шагом 1 см

HANAROSTENT®

Пищеводный стент (CCN)




1* Мин.размер 2* Макс.размер	Размер стента (мм)				Доставочное устройство
	Диаметр	Раб.длина*	Общ.длина*	Длина (мм)	
1* EPC-18-060-070 2* EPC-18-170-070	24-18-24	20~130*	60~170*	700	8/24
1* EPC-22-060-070 2* EPC-22-170-070	28-22-28	20~130*	60~170*	700	8/24

*Наличие размеров по длине от 6 до 17 см с шагом 1 см

CHOOSTENT®

Пищеводный стент (CCN)



1* Мин.размер 2* Макс.размер	Размер стента (мм)				Доставочное устройство
	Диаметр	Раб.длина*	Общ.длина*	Длина (мм)	
1* EPG18060-X070 2* EPG18170-X070	24-18-24	20~130*	60~170*	700	6/18
1* EPG22060-Z070 2* EPG22170-Z070	28-22-28	20~130*	60~170*	700	8/24

*Наличие размеров по длине от 6 до 17 см с шагом 1 см

HANAROSTENT®

Пищеводный стент BS (CCC)




1* Мин.размер 2* Макс.размер	Размер стента (мм)				Доставочное устройство
	Диаметр	Раб.длина*	Общ.длина*	Длина (мм)	
1* ECV20060-X070 2* ECV20170-X070	26-20-26	20~130*	60~170*	700	6/18
1* ECV22060-Z070 2* ECV22170-Z070	28-22-28	20~130*	60~170*	700	8/24

*Наличие размеров по длине от 6 до 17 см с шагом 1 см

HANAROSTENT®

Пищеводный стент (CCC)



1* Мин.размер 2* Макс.размер	Размер стента (мм)				Доставочное устройство
	Диаметр	Раб.длина*	Общ.длина*	Длина (мм)	
1* ECW18060-Z070 2* ECW18170-Z070	24-18-24	20~130*	60~170*	700	8/24
1* ECW22060-Z070 2* ECW22170-Z070	28-22-28	20~130*	60~170*	700	8/24

*Наличие размеров по длине от 6 до 17 см с шагом 1 см

HANAROSTENT®

Пищеводный стент (NCN)



1* Мин.размер 2* Макс.размер	Размер стента (мм)				Доставочное устройство
	Диаметр	Раб.длина*	Общ.длина*	Длина (мм)	
1* EPW-20-060-070 2* EPW-20-170-070	26-20-26	20~130*	60~170*	700	6/18

*Наличие размеров по длине от 6 до 17 см с шагом 1 см

CHOOSTENT®

Пищеводный стент (NCN)




1* Мин.размер 2* Макс.размер	Размер стента (мм)				Доставочное устройство
	Диаметр	Раб.длина*	Общ.длина*	Длина (мм)	
1* ERE18060-X070 2* ERE18170-X070	24-18-24	20~130*	60~170*	700	6/18
1* ERE20060-X070 2* ERE20170-X070	26-20-26	20~130*	60~170*	700	6/18
1* ERE22060-Z070 2* ERE22170-Z070	28-22-28	20~130*	60~170*	700	8/24

*Наличие размеров по длине от 6 до 17 см с шагом 1 см

CHOOSTENT®


Пищеводный стент (CCN)



1* Мин.размер 2* Макс.размер	Размер стента (мм)				Доставочное устройство
	Диаметр	Раб.длина*	Общ.длина*	Длина (мм)	
1* EPF18060-Z070 2* EPF18170-Z070	24-18-24	20~130*	60~170*	700	8/24
1* EPF22060-Z070 2* EPF22170-Z070	28-22-28	20~130*	60~170*	700	8/24

*Наличие размеров по длине от 6 до 17 см с шагом 1 см


HANAROSTENT®
Пищеводный стент (CCC)



1* 2*	Мин.размер Макс.размер	Размер стента (мм)				Доставочное устройство
		Диаметр	Раб.длина*	Общ.длина*	Длина (мм)	
1*	ЕСВА-18-060-180	26-18-26	30~120*	60~150*	1800	3.5/10.5
2*	ЕСВА-18-150-180					
1*	ЕСВА-18-060-230	26-18-26	30~120*	60~150*	2300	3.5/10.5
2*	ЕСВА-18-150-230					

*Наличие размеров по длине от 6 до 15 см с шагом 1 см


HANAROSTENT®
Пищеводный стент (CCC)



1* 2*	Мин.размер Макс.размер	Размер стента (мм)				Доставочное устройство
		Диаметр	Раб.длина*	Общ.длина*	Длина (мм)	
1*	EBN18060-Z070	24-18-24	20~80*	60~120*	700	8/24
2*	EBN18120-Z070					
1*	EBN20060-Z070	26-20-26	20~80*	60~120*	700	8/24
2*	EBN20120-Z070					
1*	EBN22060-Z070	28-22-28	20~80*	60~120*	700	8/24
2*	EBN22120-Z070					

*Наличие размеров по длине от 6 до 17 см с шагом 1 см

HANAROSTENT®
Пищеводный стент (CCC)




1* 2*	Мин.размер Макс.размер	Размер стента (мм)				Доставочное устройство
		Диаметр	Раб.длина*	Общ.длина*	Длина (мм)	
	ECD-20-080-070	26-20-26	40	80	700	6/18
	ECD-20-100-070		60	100	700	6/18
	ECD-20-120-070		80	120	700	6/18
	ECD-20-140-070		100	140	700	6/18
	ECD-20-160-070		120	160	700	6/18

HANAROSTENT®
Пищеводный бариатрический стент



Модель	Размер стента (мм)				Доставочное устройство
	Диаметр	Раб.длина*	Общ.длина*	Длина (мм)	
ECBB-28-180-090	32-28-28	145	180	900	8/24
ECBB-28-210-090		175	210	900	8/24
ECBB-28-240-090		205	240	900	8/24

HANAROSTENT®
Пищеводный бариатрический стент



Модель	Размер стента (мм)				Доставочное устройство
	Диаметр	Раб.длина*	Общ.длина*	Длина (мм)	
ECBS-26-180-090	36-26-34	130	180	900	8/24
ECBS-26-210-090		160	210	900	8/24
ECBS-26-240-090		190	240	900	8/24

HANAROSTENT®
Пищеводный стент (NCN)



1* 2*	Мин.размер Макс.размер	Размер стента (мм)				Доставочное устройство
		Диаметр	Раб.длина*	Общ.длина*	Длина (мм)	
1*	EPBA-18-060-180	26-18-26	30~120*	60~150*	1800	3.5/10.5
2*	EPBA-18-150-180					
1*	EPBA-20-060-180	26-20-26	30~120*	60~150*	1800	3.5/10.5
2*	EPBA-20-150-180					
1*	EPBA-18-060-230	26-18-26	30~120*	60~150*	2300	3.5/10.5
2*	EPBA-18-150-230					
1*	EPBA-20-060-230	26-20-26	30~120*	60~150*	2300	3.5/10.5
2*	EPBA-20-150-230					

*Наличие размеров по длине от 6 до 15 см с шагом 1 см

HANAROSTENT®
Пищеводный стент (CCC)



1* 2*	Мин.размер Макс.размер	Размер стента (мм)				Доставочное устройство
		Диаметр	Раб.длина*	Общ.длина*	Длина (мм)	
1*	EBNT18060-Z070	24-18-24	20~80*	60~120*	700	8/24
2*	EBNT18120-Z070					
1*	EBNT20060-Z070	26-20-26	20~80*	60~120*	700	8/24
2*	EBNT20120-Z070					
1*	EBNT22060-Z070	28-22-28	20~80*	60~120*	700	8/24
2*	EBNT22120-Z070					

*Наличие размеров по длине от 6 до 17 см с шагом 1 см

HANAROSTENT®
Пищеводный стент (NNN)



1* 2*	Мин.размер Макс.размер	Размер стента (мм)				Доставочное устройство
		Диаметр	Раб.длина*	Общ.длина*	Длина (мм)	
1*	END18060-C070	24-18-24	20~130*	60~170*	700	4/12
2*	END18170-C070					
1*	END20060-C070	26-20-26	20~130*	60~170*	700	4/12
2*	END20170-C070					

*Наличие размеров по длине от 6 до 17 см с шагом 1 см

HANAROSTENT®
Пищеводный бариатрический стент



Модель	Размер стента (мм)				Доставочное устройство
	Диаметр	Раб.длина*	Общ.длина*	Длина (мм)	
ECBVT-28-180-090	32-28-28	145	180	900	8/24
ECBVT-28-210-090		175	210	900	8/24
ECBVT-28-240-090		205	240	900	8/24

HANAROSTENT®
Пищеводный бариатрический стент



Модель	Размер стента (мм)				Доставочное устройство
	Диаметр	Раб.длина*	Общ.длина*	Длина (мм)	
ECBST-26-180-090	36-26-34	130	180	900	8/24
ECBST-26-210-090		160	210	900	8/24
ECBST-26-240-090		190	240	900	8/24

HANAROSTENT®
Билиарный стент (NNN)



1* 2*	Мин.размер Макс.размер	Размер стента (мм)			Доставочное устройство	
		Диаметр	Раб.длина*	Общ.длина*	Длина (мм)	Диаметр (мм/Fr)
1*	SHS-08-040-180	11.5-8-11.5	26~106*	40~120*	1800	7
2*	SHS-08-120-180					
1*	SHS-10-040-180	13.5-10-13.5	26~106*	40~120*	1800	7
2*	SHS-10-120-180					
1*	SHS-08-040-060	11.5-8-11.5	26~106*	40~120*	600	7
2*	SHS-08-120-060					
1*	SHS-10-040-060	13.5-10-13.5	26~106*	40~120*	600	7
2*	SHS-10-120-060					

*Наличие размеров по длине от 4 до 12 см с шагом 1 см


HANAROSTENT®
Билиарный стент (NNN)



1* 2*	Мин.размер Макс.размер	Размер стента (мм)			Доставочное устройство	
		Диаметр	Раб.длина*	Общ.длина*	Длина (мм)	Диаметр (мм/Fr)
1*	BNA08040-G180	11.5-8-11.5	26~106*	40~120*	1800	8
2*	BNA08120-G180					
1*	BNA10040-G180	13.5-10-13.5	26~106*	40~120*	1800	8
2*	BNA10120-G180					
1*	BNA08040-H060	11.5-8-11.5	26~106*	40~120*	600	8
2*	BNA08120-H060					
1*	BNA10040-H060	13.5-10-13.5	26~106*	40~120*	600	8
2*	BNA10120-H060					

*Наличие размеров по длине от 4 до 12 см с шагом 1 см


HANAROSTENT®
Билиарный стент Hilar (NNN)



1* 2*	Мин.размер Макс.размер	Размер стента (мм)			Доставочное устройство	
		Диаметр	Раб.длина*	Общ.длина*	Длина (мм)	Диаметр (мм/Fr)
1*	BNY-08-060-180	11.5-8-11.5	46~106*	60~120*	1800	7
2*	BNY-08-120-180					
1*	BNY-10-060-180	13.5-10-13.5	46~106*	60~120*	1800	7
2*	BNY-10-120-180					
1*	BNY-08-060-060	11.5-8-11.5	46~106*	60~120*	600	7
2*	BNY-08-120-060					
1*	BNY-10-060-060	13.5-10-13.5	46~106*	60~120*	600	7
2*	BNY-10-120-060					

*Наличие размеров по длине от 4 до 12 см с шагом 1 см

HANAROSTENT®
Билиарный стент (NNN)



※ The stent is reversely loaded in percutaneous application						
1* 2*	Мин.размер Макс.размер	Размер стента (мм)			Доставочное устройство	
		Диаметр	Раб.длина*	Общ.длина*	Длина (мм)	Диаметр (мм/Fr)
1*	BNX-08-060-180	11.5-8	53~113*	60~120*	1800	10.2
2*	BNX-08-120-180					
1*	BNX-10-060-180	13.5-10	53~113*	60~120*	1800	10.2
2*	BNX-10-120-180					
1*	BNX-08-060-060	8-11.5	53~113*	60~120*	600	10.2
2*	BNX-08-120-060					
1*	BNX-10-060-060	10-13.5	53~113*	60~120*	600	10.2
2*	BNX-10-120-060					

*Наличие размеров по длине от 4 до 12 см с шагом 1 см

HANAROSTENT®
Билиарный стент (NNN)



1* 2*	Мин.размер Макс.размер	Размер стента (мм)			Доставочное устройство	
		Диаметр	Раб.длина*	Общ.длина*	Длина (мм)	Диаметр (мм/Fr)
1*	SHS-08-040-S180	11.5-8-11.5	26~86*	40~100*	1800	8.5
2*	SHS-08-100-S180					
1*	SHS-10-040-S180	13.5-10-13.5	26~86*	40~100*	1800	8.5
2*	SHS-10-100-S180					

*Наличие размеров по длине от 4 до 10 см с шагом 1 см

HANAROSTENT®
Билиарный стент NNN



1* 2*	Мин.размер Макс.размер	Размер стента (мм)			Доставочное устройство	
		Диаметр	Раб.длина*	Общ.длина*	Длина (мм)	Диаметр (мм/Fr)
1*	BNL-08-040-180	11.5-8-11.5	26~86*	40~100*	1800	7
2*	BNL-08-100-180					
1*	BNL-10-040-180	13.5-10-13.5	26~86*	40~100*	1800	7
2*	BNL-10-100-180					
1*	BNL-08-040-060	11.5-8-11.5	26~86*	40~100*	600	7
2*	BNL-08-100-060					
1*	BNL-10-040-060	13.5-10-13.5	26~86*	40~100*	600	7
2*	BNL-10-100-060					

*Наличие размеров по длине от 4 до 12 см с шагом 1 см

HANAROSTENT® Benefit™
Билиарный стент (NNN)



1* 2*	Мин.размер Макс.размер	Размер стента (мм)			Доставочное устройство	
		Диаметр	Раб.длина*	Общ.длина*	Длина (мм)	Диаметр (мм/Fr)
1*	BNHS-06-040-180	6	-	40~120*	1800	5.9
2*	BNHS-06-120-180					
1*	BNHS-08-040-180	8	-	40~120*	1800	5.9
2*	BNHS-08-120-180					
1*	BNHS-06-040-060	6	-	40~120*	600	5.9
2*	BNHS-06-120-060					
1*	BNHS-08-040-060	8	-	40~120*	600	5.9
2*	BNHS-08-120-060					

*Наличие размеров по длине от 4 до 12 см с шагом 1 см


HANAROSTENT®
Билиарный стент (NC)



※ The stent is reversely loaded in percutaneous application						
1* 2*	Мин.размер Макс.размер	Размер стента (мм)			Доставочное устройство	
		Диаметр	Раб.длина*	Общ.длина*	Длина (мм)	Диаметр (мм/Fr)
1*	BPN-08-040-180	11.5-8-11.5	26~106*	40~120*	1800	8.5
2*	BPN-08-120-180					
1*	BPN-10-040-180	13.5-10-13.5	26~106*	40~120*	1800	8.5
2*	BPN-10-120-180					
1*	BPN-08-040-060	11.5-8-11.5	26~106*	40~120*	600	8.5
2*	BPN-08-120-060					
1*	BPN-10-040-060	13.5-10-13.5	26~106*	40~120*	600	8.5
2*	BPN-10-120-060					

*Наличие размеров по длине от 4 до 12 см с шагом 1 см


HANAROSTENT®
Билиарный стент (NCN)



1* 2*	Мин.размер Макс.размер	Размер стента (мм)			Доставочное устройство	
		Диаметр	Раб.длина*	Общ.длина*	Длина (мм)	Диаметр (мм/Fr)
1* 2*	ВРА08040-D180 ВРА08120-D180	11.5-8-11.5	26~106*	40~120*	1800	8.5
1* 2*	ВРА10040-D180 ВРА10120-D180					
1* 2*	ВРА08040-R060 ВРА08120-R060	11.5-8-11.5	26~106*	40~120*	600	8.5
1* 2*	ВРА10040-R060 ВРА10120-R060					

*Наличие размеров по длине от 4 до 12 см с шагом 1 см


HANAROSTENT®
Билиарный стент (NC)



1* 2*	Мин.размер Макс.размер	Размер стента (мм)			Доставочное устройство	
		Диаметр	Раб.длина*	Общ.длина*	Длина (мм)	Диаметр (мм/Fr)
1* 2*	BPD-10-060-180 BPD-10-100-180	10-20	54~94*	60~100*	1800	8.5

*Наличие размеров по длине от 6 до 10 см с шагом 1 см

HANAROSTENT®
Билиарный стент (CCC)



1* 2*	Мин.размер Макс.размер	Размер стента (мм)			Доставочное устройство	
		Диаметр	Раб.длина*	Общ.длина*	Длина (мм)	Диаметр (мм/Fr)
1* 2*	SHCL-06-040-180 SHCL-06-120-180	8.3-6-8.3	30~110*	40~120*	1800	8.5
1* 2*	SHCL-08-040-180 SHCL-08-120-180					
1* 2*	SHCL-10-040-180 SHCL-10-120-180	13.5-10-13.5	26~106*	40~120*	1800	8.5
1* 2*	SHCL-06-040-060 SHCL-06-120-060	8.3-6-8.3	30~110*	40~120*	600	8.5
1* 2*	SHCL-08-040-060 SHCL-08-120-060					
1* 2*	SHCL-10-040-060 SHCL-10-120-060	13.5-10-13.5	26~106*	40~120*	600	8.5

*Наличие размеров по длине от 4 до 12 см с шагом 1 см

HANAROSTENT® Plumber™
Для дренирования псевдокист (CCC)



1* 2*	Мин.размер Макс.размер	Размер стента (мм)			Доставочное устройство	
		Диаметр	Раб.длина*	Общ.длина*	Длина (мм)	Диаметр (мм/Fr)
1* 2*	BCF-10-020-180 BCF-10-040-180	22-10-22	13~33*	20~40*	1800	10.5
1* 2*	BCF-12-020-180 BCF-12-040-180					
1* 2*	BCF-14-020-180 BCF-14-040-180	26-14-26	12~32*	20~40*	1800	10.5
1* 2*	BCF-16-020-180 BCF-16-040-180				1800	10.5

*Наличие размеров по длине от 2 до 4 см с шагом 1 см

HANAROSTENT®
Билиарный стент (CCC)



1* 2*	Мин.размер Макс.размер	Размер стента (мм)			Доставочное устройство	
		Диаметр	Раб.длина*	Общ.длина*	Длина (мм)	Диаметр (мм/Fr)
1* 2*	SHC-08-040-180 SHC-08-120-180	11.5-8-11.5	26~106*	40~120*	1800	8.5
1* 2*	SHC-10-040-180 SHC-10-120-180				1800	8.5
1* 2*	SHC-08-040-060 SHC-08-120-060	11.5-8-11.5	26~106*	40~120*	600	8.5
1* 2*	SHC-10-040-060 SHC-10-120-060				600	8.5

*Наличие размеров по длине от 4 до 12 см с шагом 1 см

HANAROSTENT®
Билиарный стент (CCC)



1* 2*	Мин.размер Макс.размер	Размер стента (мм)			Доставочное устройство	
		Диаметр	Раб.длина*	Общ.длина*	Длина (мм)	Диаметр (мм/Fr)
1* 2*	BCB08040-E180 BCB08120-E180	11.5-8-11.5	30~110*	40~120*	1800	8
1* 2*	BCB10040-E180 BCB10120-E180				1800	8
1* 2*	BCB08040-Q060 BCB08120-Q060	11.5-8-11.5	30~110*	40~120*	600	8
1* 2*	BCB10040-Q060 BCB10120-Q060				600	8

*Наличие размеров по длине от 4 до 12 см с шагом 1 см

HANAROSTENT®
Билиарный стент (CCC)



1* 2*	Мин.размер Макс.размер	Размер стента (мм)			Доставочное устройство	
		Диаметр	Раб.длина*	Общ.длина*	Длина (мм)	Диаметр (мм/Fr)
1* 2*	BCBC08040-B180 BCBC08120-B180	11.5-8-11.5	26~106*	40~120*	1800	10.2
1* 2*	BCBC10040-B180 BCBC10120-B180				1800	10.2




1* 2*	Мин.размер Макс.размер	Размер стента (мм)			Доставочное устройство	
		Диаметр	Раб.длина*	Общ.длина*	Длина (мм)	Диаметр (мм/Fr)
1* 2*	BCBC08040-N060 BCBC08120-N060	11.5-8-11.5	26~106*	40~120*	600	10.2
1* 2*	BCBC10040-N060 BCBC10120-N060				600	10.2

*Наличие размеров по длине от 4 до 12 см с шагом 1 см

HANAROSTENT® Multi-Hole™

Билиарный стент (CCC)



1* 2*	Мин.размер Макс.размер	Размер стента (мм)			Доставочное устройство	
		Диаметр	Раб.длина*	Общ.длина*	Длина (мм)	Диаметр (мм/Fr)
1* 2*	BMCL-08-040-180 BMCL-08-120-180	11.5-8-11.5	26~106*	40~120*	1800	8
1* 2*	BMCL-10-040-180 BMCL-10-120-180	13.5-10-13.5	26~106*	40~120*	1800	8
1* 2*	BMCL-08-040-060 BMCL-08-120-060	11.5-8-11.5	26~106*	40~120*	600	8
1* 2*	BMCL-10-040-060 BMCL-10-120-060	13.5-10-13.5	26~106*	40~120*	600	8

*Наличие размеров по длине от 4 до 12 см с шагом 1 см

HANAROSTENT®

Билиарный стент (CCC)



1* 2*	Мин.размер Макс.размер	Размер стента (мм)			Доставочное устройство	
		Диаметр	Раб.длина*	Общ.длина*	Длина (мм)	Диаметр (мм/Fr)
1* 2*	VST-08-040-180 VST-08-120-180	8-11.5	23~103*	40~120*	1800	9
1* 2*	VST-10-040-180 VST-10-120-180	10-13.5	23~103*	40~120*	1800	9



1* 2*	Мин.размер Макс.размер	Размер стента (мм)			Доставочное устройство	
		Диаметр	Раб.длина*	Общ.длина*	Длина (мм)	Диаметр (мм/Fr)
1* 2*	VST-08-040-060 VST-08-120-060	8.11.5	23~103*	40~120*	600	9
1* 2*	VST-10-040-060 VST-10-120-060	10-13.5	23~103*	40~120*	600	9

*Наличие размеров по длине от 4 до 12 см с шагом 1 см

HANAROSTENT®

Билиарный стент (CCC)




1* 2*	Мин.размер Макс.размер	Размер стента (мм)			Доставочное устройство	
		Диаметр	Раб.длина*	Общ.длина*	Длина (мм)	Диаметр (мм/Fr)
1* 2*	BCG-08-040-S180 BCG-08-080-S180	8	20~60*	40~80*	1800	8.5
1* 2*	BCG-10-040-S180 BCG-10-080-S180	10	20~60*	40~80*	1800	8.5

*Наличие размеров по длине от 4 до 12 см с шагом 1 см

HANAROSTENT®

Билиарный стент (CCC)



※ The stent is reversely loaded in percutaneous application						
1* 2*	Мин.размер Макс.размер	Размер стента (мм)			Доставочное устройство	
		Диаметр	Раб.длина*	Общ.длина*	Длина (мм)	Диаметр (мм/Fr)
1* 2*	BCS08040-D180 BCS08120-D180	8-11.5	25~105*	40~120*	1800	8.5
1* 2*	BCS10040-D180 BCS10120-D180	10-13.5	25~105*	40~120*	1800	8.5
1* 2*	BCS08040-R060 BCS08120-R060	11.5-8	25~105*	40~120*	600	8.5
1* 2*	BCS10040-R060 BCS10120-R060	13.5-10	25~105*	40~120*	600	8.5

*Наличие размеров по длине от 4 до 12 см с шагом 1 см

HANAROSTENT®

Билиарный стент (CCC)



1* 2*	Мин.размер Макс.размер	Размер стента (мм)			Доставочное устройство	
		Диаметр	Раб.длина*	Общ.длина*	Длина (мм)	Диаметр (мм/Fr)
1* 2*	BCG-06-040-180 BCG-06-120-180	6	20~100*	40~120*	1800	8
1* 2*	BCG-08-040-180 BCG-08-120-180	8	20~100*	40~120*	1800	8.5
1* 2*	BCG-10-040-180 BCG-10-120-180	10	20~100*	40~120*	1800	8.5


1* 2*	BCG-06-040-060 BCG-06-120-060	6	20~100*	40~120*	600	8
1* 2*	BCG-08-040-060 BCG-08-120-060	8	20~100*	40~120*	600	8.5
1* 2*	BCG-10-040-060 BCG-10-120-060	10	20~100*	40~120*	600	8.5

*Наличие размеров по длине от 4 до 12 см с шагом 1 см

 Колоректальный стент

CHOOSTENT®

Колоректальный стент (CCC)



1* Мин.размер 2* Макс.размер	Размер стента (мм)			Доставочное устройство	
	Диаметр	Раб.длина*	Общ.длина*	Длина (мм)	Диаметр (мм/Fr)
1* HCC-22-060-070 2* HCC-22-170-070	30-22-30	20~130*	60~170*	700	8/24
1* HCC-24-060-070 2* HCC-24-170-070	32-24-32	20~130*	60~170*	700	8/24

*Наличие размеров по длине от 6 до 17 см с шагом 1 см

HANAROSTENT®

Колоректальный стент (CCC)



1* Мин.размер 2* Макс.размер	Размер стента (мм)			Доставочное устройство	
	Диаметр	Раб.длина*	Общ.длина*	Длина (мм)	Диаметр (мм/Fr)
1* CCB22060-Z070 2* CCB22170-Z070	30-22-30	20~130*	60~170*	700	8/24
1* CCB24060-Z070 2* CCB24170-Z070	32-24-32	20~130*	60~170*	700	8/24

*Наличие размеров по длине от 6 до 17 см с шагом 1 см

HANAROSTENT®

Колоректальный стент (CCC)



1* Мин.размер 2* Макс.размер	Размер стента (мм)			Доставочное устройство	
	Диаметр	Раб.длина*	Общ.длина*	Длина (мм)	Диаметр (мм/Fr)
1* CСВА-20-060-230 2* CСВА-20-140-230	26-20-26	24~104*	60~140*	2300	3.4/10.2

*Наличие размеров по длине от 6 до 17 см с шагом 1 см

HANAROSTENT®

Колоректальный стент (CCC)



1* Мин.размер 2* Макс.размер	Размер стента (мм)			Доставочное устройство	
	Диаметр	Раб.длина*	Общ.длина*	Длина (мм)	Диаметр (мм/Fr)
1* HRC-16-040-230 2* HRC-16-090-230	26-16-26	24~74*	40~90*	2300	3.4/10.2
1* HRC-16-040-140 2* HRC-16-090-140	26-16-26	24~74*	40~90*	1400	3.4/10.2

*Наличие размеров по длине от 6 до 17 см с шагом 1 см

HANAROSTENT®

Колоректальный стент (NNN)



1* Мин.размер 2* Макс.размер	Размер стента (мм)			Доставочное устройство	
	Диаметр	Раб.длина*	Общ.длина*	Длина (мм)	Диаметр (мм/Fr)
1* NCS-22-060-230 2* NCS-22-170-230	28-22-28	30~140*	60~170*	2300	3.4/10.2
1* NCS-24-060-230 2* NCS-24-170-230	30-24-30	30~140*	60~170*	2300	3.4/10.2
1* NCS-22-060-140 2* NCS-22-170-140	28-22-28	30~140*	60~170*	1400	3.4/10.2
1* NCS-24-060-140 2* NCS-24-170-140	30-24-30	30~140*	60~170*	1400	3.4/10.2
1* NCS-26-060-140 2* NCS-26-150-140	32-26-32	30~120*	60~150*	1400	4/12

*Наличие размеров по длине от 6 до 15 см с шагом 1 см

CHOOSTENT®

Колоректальный стент (CCC)




1* Мин.размер 2* Макс.размер	Размер стента (мм)			Доставочное устройство	
	Диаметр	Раб.длина*	Общ.длина*	Длина (мм)	Диаметр (мм/Fr)
1* CCI22060-Z070 2* CCI22170-Z070	30-22-30	30~140*	60~170*	700	8/24
1* CCI24060-Z070 2* CCI24170-Z070	32-24-32	30~140*	60~170*	700	8/24

*Наличие размеров по длине от 6 до 17 см с шагом 1 см

HANAROSTENT®

Колоректальный стент (CCC)



1* Мин.размер 2* Макс.размер	Размер стента (мм)			Доставочное устройство	
	Диаметр	Раб.длина*	Общ.длина*	Длина (мм)	Диаметр (мм/Fr)
1* CCN22060-Z070 2* CCN22170-Z070	30-22-30	30~140*	60~170*	700	8/24
1* CCN24060-Z070 2* CCN24170-Z070	32-24-32	30~140*	60~170*	700	8/24

*Наличие размеров по длине от 6 до 17 см с шагом 1 см

HANAROSTENT® TwynLay™

Колоректальный стент (NCN)




Twin layered Structure

1* Мин.размер 2* Макс.размер	Размер стента (мм)			Доставочное устройство	
	Диаметр	Раб.длина*	Общ.длина*	Длина (мм)	Диаметр (мм/Fr)
1* TLC-20-060-230 2* TLC-20-150-230	26-20-26	30~120*	60~150*	2300	3.4/10.2
1* TLC-22-060-230 2* TLC-22-150-230	28-22-28	30~120*	60~150*	2300	3.4/10.2
1* TLC-20-060-140 2* TLC-20-150-140	26-20-26	30~120*	60~150*	1400	3.4/10.2
1* TLC-22-060-140 2* TLC-22-150-140	28-22-28	30~120*	60~150*	1400	3.4/10.2

*Наличие размеров по длине от 6 до 15 см с шагом 1 см

HANAROSTENT®

Колоректальный стент (NCN)



1* Мин.размер 2* Макс.размер	Размер стента (мм)			Доставочное устройство	
	Диаметр	Раб.длина*	Общ.длина*	Длина (мм)	Диаметр (мм/Fr)
1* HRC-20-060-230 2* HRC-20-150-230	40-20-26	20~110*	60~150*	2300	3.4/10.2

*Наличие размеров по длине от 6 до 15 см с шагом 1 см

HANAROSTENT®

Колоректальный стент (NNN)



1* Мин.размер 2* Макс.размер	Размер стента (мм)			Доставочное устройство	
	Диаметр	Раб.длина*	Общ.длина*	Длина (мм)	Диаметр (мм/Fr)
1* NCSL-22-060-230 2* NCSL-22-170-230	28-22-28	30~140*	60~170*	2300	3.4/10.2
1* NCSL-24-060-230 2* NCSL-24-170-230	30-24-30	30~140*	60~170*	2300	3.4/10.2
1* NCSL-22-060-140 2* NCSL-22-170-140	28-22-28	30~140*	60~170*	1400	3.4/10.2
1* NCSL-24-060-140 2* NCSL-24-170-140	30-24-30	30~140*	60~170*	1400	3.4/10.2

*Наличие размеров по длине от 6 до 17 см с шагом 1 см

HANAROSTENT®
Колоректальный стент (NNN)



1* 2*	Мин.размер Макс.размер	Размер стента (мм)			Доставочное устройство	
		Диаметр	Раб.длина*	Общ.длина*	Длина (мм)	Диаметр (мм/Fr)
1* 2*	CNZ-22-060-230 CNZ-22-170-230	28-22-28	30~140*	60~170*	2300	3.4/10.2
1* 2*	CNZ-24-060-230 CNZ-24-170-230	30-24-30	30~140*	60~170*	2300	3.4/10.2
1* 2*	CNZ-22-060-140 CNZ-22-170-140	28-22-28	30~140*	60~170*	1400	3.4/10.2
1* 2*	CNZ-24-060-140 CNZ-24-170-140	30-24-30	30~140*	60~170*	1400	3.4/10.2
1* 2*	CNZ-26-060-140 CNZ-26-150-140	32-26-32	30~120*	60~150*	1400	4/12

*Наличие размеров по длине от 6 до 15 см с шагом 1 см

HANAROSTENT® LowAx™
Колоректальный стент (NNN)



1* 2*	Мин.размер Макс.размер	Размер стента (мм)			Доставочное устройство	
		Диаметр	Раб.длина*	Общ.длина*	Длина (мм)	Диаметр (мм/Fr)
1* 2*	CNJF-18-060-230 CNJF-18-120-230	23-18	45~105*	60~120*	2300	3.4/10.2
1* 2*	CNJF-20-060-230 CNJF-20-120-230	25-20	45~105*	60~120*	2300	3.4/10.2
1* 2*	CNJF-22-060-230 CNJF-22-120-230	27-22	45~105*	60~120*	2300	3.4/10.2
1* 2*	CNJF-25-060-230 CNJF-25-120-230	30-25	45~105*	60~120*	2300	3.4/10.2
1* 2*	CNJF-18-060-140 CNJF-18-120-140	23-18	45~105*	60~120*	1400	3.4/10.2
1* 2*	CNJF-20-060-140 CNJF-20-120-140	25-20	45~105*	60~120*	1400	3.4/10.2
1* 2*	CNJF-22-060-140 CNJF-22-120-140	27-22	45~105*	60~120*	1400	3.4/10.2
1* 2*	CNJF-25-060-140 CNJF-25-120-140	30-25	45~105*	60~120*	1400	3.4/10.2

*Наличие размеров по длине от 6 до 12 см с шагом 1 см

Пилоро-дуоденальный стент

HANAROSTENT®

Пилоро-дуоденальный стент (NNN)



1* 2*	Мин.размер Макс.размер	Размер стента (мм)			Доставочное устройство	
		Диаметр	Раб.длина*	Общ.длина*	Длина (мм)	Диаметр (мм/Fr)
1*	NDS-18-060-230	24-18-24	30~140*	60~170*	2300	3.4/10.2
2*	NDS-18-170-230					
1*	NDS-20-060-230	26-20-26	30~140*	60~170*	2300	3.4/10.2
2*	NDS-20-170-230					
1*	NDS-18-060-120	24-18-24	30~140*	60~170*	1200	3.4/10.2
2*	NDS-18-170-120					
1*	NDS-20-060-120	26-20-26	30~140*	60~170*	1200	3.4/10.2
2*	NDS-20-170-120					

*Наличие размеров по длине от 6 до 17 см с шагом 1 см

HANAROSTENT®

Пилоро-дуоденальный стент (NNN)



Double layered Structure

1* 2*	Мин.размер Макс.размер	Размер стента (мм)			Доставочное устройство	
		Диаметр	Раб.длина*	Общ.длина*	Длина (мм)	Диаметр (мм/Fr)
1*	DNZL-20-060-230	26-20-26	30~140*	60~170*	2300	3.4/10.2
2*	DNZL-20-170-230					
1*	DNZL-22-060-230	28-22-28	30~140*	60~170*	2300	3.4/10.2
2*	DNZL-22-170-230					
1*	DNZL-24-060-230	30-24-30	30~140*	60~170*	2300	3.4/10.2
2*	DNZL-24-170-230					
1*	DNZL-20-060-120	26-20-26	30~140*	60~170*	1200	3.4/10.2
2*	DNZL-20-170-120					
1*	DNZL-22-060-120	28-22-28	30~140*	60~170*	1200	3.4/10.2
2*	DNZL-22-170-120					
1*	DNZL-24-060-120	30-24-30	30~140*	60~170*	1200	3.4/10.2
2*	DNZL-24-170-120					

*Наличие размеров по длине от 6 до 17 см с шагом 1 см

HANAROSTENT®

Пилоро-дуоденальный стент (NCN)



1* 2*	Мин.размер Макс.размер	Размер стента (мм)			Доставочное устройство	
		Диаметр	Раб.длина*	Общ.длина*	Длина (мм)	Диаметр (мм/Fr)
1*	NDCL-18-060-230	23-18-23	24~104*	60~140*	2300	3.4/10.2
2*	NDCL-18-140-230					
1*	NDCL-20-060-230	26-20-26	24~104*	60~140*	2300	3.4/10.2
2*	NDCL-20-140-230					
1*	NDCL-18-060-120	23-18-23	24~104*	60~140*	1200	3.4/10.2
2*	NDCL-18-140-120					
1*	NDCL-20-060-120	26-20-26	24~104*	60~140*	1200	3.4/10.2
2*	NDCL-20-140-120					

*Наличие размеров по длине от 6 до 14 см с шагом 1 см

HANAROSTENT® TwynLay™

Пилоро-дуоденальный стент (NCN)



Twin layered Structure

1* 2*	Мин.размер Макс.размер	Размер стента (мм)			Доставочное устройство	
		Диаметр	Раб.длина*	Общ.длина*	Длина (мм)	Диаметр (мм/Fr)
1*	TLD-20-060-230	26-20-26	30~120*	60~150*	2300	3.4/10.2
2*	TLD-20-150-230					
1*	TLD-22-060-230	28-22-28	30~120*	60~150*	2300	3.4/10.2
2*	TLD-22-150-230					
1*	TLD-20-060-120	26-20-26	30~120*	60~150*	1200	3.4/10.2
2*	TLD-20-150-120					
1*	TLD-22-060-120	28-22-28	30~120*	60~150*	1200	3.4/10.2
2*	TLD-22-150-120					

*Наличие размеров по длине от 6 до 15 см с шагом 1 см

HANAROSTENT®

Пилоро-дуоденальный стент (NNN)




1* 2*	Мин.размер Макс.размер	Размер стента (мм)			Доставочное устройство	
		Диаметр	Раб.длина*	Общ.длина*	Длина (мм)	Диаметр (мм/Fr)
1*	NDSL-18-060-230	24-18-24	30~140*	60~170*	2300	3.4/10.2
2*	NDSL-18-170-230					
1*	NDSL-20-060-230	26-20-26	30~140*	60~170*	2300	3.4/10.2
2*	NDSL-20-170-230					
1*	NDSL-18-060-120	24-18-24	30~140*	60~170*	1200	3.4/10.2
2*	NDSL-18-170-120					
1*	NDSL-20-060-120	26-20-26	30~140*	60~170*	1200	3.4/10.2
2*	NDSL-20-170-120					

*Наличие размеров по длине от 6 до 17 см с шагом 1 см

HANAROSTENT®

Пилоро-дуоденальный стент (NCN)




1* 2*	Мин.размер Макс.размер	Размер стента (мм)			Доставочное устройство	
		Диаметр	Раб.длина*	Общ.длина*	Длина (мм)	Диаметр (мм/Fr)
1*	NDC-18-060-230	23-18-23	24~104*	60~140*	2300	3.4/10.2
2*	NDC-18-140-230					
1*	NDC-20-060-230	26-20-26	24~104*	60~140*	2300	3.4/10.2
2*	NDC-20-140-230					
1*	NDC-18-060-120	23-18-23	24~104*	60~140*	1200	3.4/10.2
2*	NDC-18-140-120					
1*	NDC-20-060-120	26-20-26	24~104*	60~140*	1200	3.4/10.2
2*	NDC-20-140-120					

*Наличие размеров по длине от 6 до 14 см с шагом 1 см

HANAROSTENT®

Пилоро-дуоденальный стент (NCN)



Twin layered Structure

1* 2*	Мин.размер Макс.размер	Размер стента (мм)			Доставочное устройство	
		Диаметр	Раб.длина*	Общ.длина*	Длина (мм)	Диаметр (мм/Fr)
1*	DPDL-20-060-230	22-20-40	32~122*	60~150*	2300	3.4/10.2
2*	DPDL-20-150-230					
1*	DPDL-20-060-120	22-20-40	32~122*	60~150*	1200	3.4/10.2
2*	DPDL-20-150-120					

*Наличие размеров по длине от 6 до 15 см с шагом 1 см

HANAROSTENT® LowAx™

Пилоро-дуоденальный стент (NNN)




1* 2*	Мин.размер Макс.размер	Размер стента (мм)			Доставочное устройство	
		Диаметр	Раб.длина*	Общ.длина*	Длина (мм)	Диаметр (мм/Fr)
1*	DNJF-18-060-230	18-23	45~105*	60~120*	2300	3.4/10.2
2*	DNJF-18-120-230					
1*	DNJF-20-060-230	20-25	45~105*	60~120*	2300	3.4/10.2
2*	DNJF-20-120-230					
1*	DNJF-22-060-230	22-27	45~105*	60~120*	2300	3.4/10.2
2*	DNJF-22-120-230					
1*	DNJF-18-060-120	18-23	45~105*	60~120*	1200	3.4/10.2
2*	DNJF-18-120-120					
1*	DNJF-20-060-120	20-25	45~105*	60~120*	1200	3.4/10.2
2*	DNJF-20-120-120					
1*	DNJF-22-060-120	22-27	45~105*	60~120*	1200	3.4/10.2
2*	DNJF-22-120-120					

*Наличие размеров по длине от 6 до 12 см с шагом 1 см



Трахео-бронхиальный стент


HANAROSTENT® Трахео- бронхиальный стент (CCC)



1* 2*	Мин.размер Макс.размер	Размер стента (мм)			Доставочное устройство	
		Диаметр	Раб.длина*	Общ.длина*	Длина (мм)	Диаметр (мм/Fr)
1* 2*	NTS-10-030-050 NTS-10-080-050	14-10-14	20~70*	30~80*	500	6/18
1* 2*	NTS-12-030-050 NTS-12-080-050	16-12-16	20~70*	30~80*	500	6/18
1* 2*	NTS-14-030-050 NTS-14-080-050	16.5-14-16.5	20~70*	30~80*	500	6/18
1* 2*	NTS-16-030-050 NTS-16-080-050	18.6-16-18.6	20~70*	30~80*	500	6/18
1* 2*	NTS-18-030-050 NTS-18-080-050	20.5-18-20.5	20~70*	30~80*	500	8/24
1* 2*	NTS-20-030-050 NTS-20-080-050	22.7-20-22.7	20~70*	30~80*	500	8/24
1* 2*	NTS-22-030-050 NTS-22-080-050	24.7-22-24.7	20~70*	30~80*	500	8/24
1* 2*	NTS-10-030-090 NTS-10-080-090	14-10-14	20~70*	30~80*	900	6/18
1* 2*	NTS-12-030-090 NTS-12-080-090	16-12-16	20~70*	30~80*	900	6/18
1* 2*	NTS-14-030-090 NTS-14-080-090	16.5-14-16.5	20~70*	30~80*	900	6/18
1* 2*	NTS-16-030-090 NTS-16-080-090	18.6-16-18.6	20~70*	30~80*	900	6/18
1* 2*	NTS-18-030-090 NTS-18-080-090	20.5-18-20.5	20~70*	30~80*	900	8/24
1* 2*	NTS-20-030-090 NTS-20-080-090	22.7-20-22.7	20~70*	30~80*	900	8/24
1* 2*	NTS-22-030-090 NTS-22-080-090	24.7-22-24.7	20~70*	30~80*	900	8/24

*Наличие размеров по длине от 2 до 8 см с шагом 1 см

HANAROSTENT® Трахео- бронхиальный стент (CCC)



1* 2*	Мин.размер Макс.размер	Размер стента (мм)			Доставочное устройство	
		Диаметр	Раб.длина*	Общ.длина*	Длина (мм)	Диаметр (мм/Fr)
1* 2*	TCS-10-020-050 TCS-10-080-050	11.5-10-11.5	14~74*	20~80*	500	4/12
1* 2*	TCS-12-020-050 TCS-12-080-050	14.2-12-14.2	13~73*	20~80*	500	4/12
1* 2*	TCS-14-020-050 TCS-14-080-050	15.7-14-15.7	14~74*	20~80*	500	4/12
1* 2*	TCS-16-020-050 TCS-16-080-050	17.5-16-17.5	13~73*	20~80*	500	4/12
1* 2*	TCS-18-020-050 TCS-18-080-050	20-18-20	10~70*	20~80*	500	4/12
1* 2*	TCS-20-020-050 TCS-20-080-050	22-20-22	10~70*	20~80*	500	4/12
1* 2*	TCS-10-020-090 TCS-10-080-090	11.5-10-11.5	14~74*	20~80*	900	4/12
1* 2*	TCS-12-020-090 TCS-12-080-090	14.2-12-14.2	13~73*	20~80*	900	4/12
1* 2*	TCS-14-020-090 TCS-14-080-090	15.7-14-15.7	14~74*	20~80*	900	4/12
1* 2*	TCS-16-020-090 TCS-16-080-090	17.5-16-17.5	13~73*	20~80*	900	4/12
1* 2*	TCS-18-020-090 TCS-18-080-090	20-18-20	10~70*	20~80*	900	4/12
1* 2*	TCS-20-020-090 TCS-20-080-090	22-20-22	10~70*	20~80*	900	4/12

*Наличие размеров по длине от 2 до 8 см с шагом 1 см

HANAROSTENT® Трахео- бронхиальный стент (NNN)



1* 2*	Мин.размер Макс.размер	Размер стента (мм)			Доставочное устройство	
		Диаметр	Раб.длина*	Общ.длина*	Длина (мм)	Диаметр (мм/Fr)
1* 2*	TNS-12-030-090 TNS-12-080-090	16-12-16	20~70*	30~80*	900	4/12
1* 2*	TNS-14-030-090 TNS-14-080-090	16.5-14-16.5	20~70*	30~80*	900	4/12
1* 2*	TNS-16-030-090 TNS-16-080-090	18.6-16-18.6	20~70*	30~80*	900	4/12

*Наличие размеров по длине от 3 до 8 см с шагом 1 см



※ Sizing and availability varies by country

MEMO

HANAR STENT®

HANAROSTENT®
Broad and Growing Product Selection



Эксклюзивный дистрибьютор «M.I.Tech» в России
ЗАО «ШАГ» г. Москва, Карманицкий пер., д.9
Тел. +7 495 956 13 09

https://schag.ru/brands/m_i_tech/

www.mitech.co.kr